

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261349 25/16
GTIN	4045197654182
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Hovedlængde $L_1$	25,5 mm
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Midterforskydning $L_3$	17 mm
ISO-kode holder	A25R SVUCR/L16
Samlet længde $L$	200 mm
Spændehøjde $L_2$	24 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500