

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261344 16/11
GTIN	4045197656131
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	11 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Mindste forborings-Ø D_{min}	21 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	A16Q SVQCR/L11
Hovedlængde L_1	16,5 mm
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	15,5 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500