

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261348 16/11
GTIN	4045197656216
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L <sub>1</sub>	16,5 mm
passende vendeskærplatter	VC.. 1103..
Midterforskydning L <sub>3</sub>	11 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	21 mm
ISO-kode holder	A16Q SVUCR/L11
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15,5 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500