

Garant**VC.T 160408, Type: HB7415**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261374 HB7415
GTIN	4045197672698
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160408 HB7415 Type: HB7415

Spånbryder: TIS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,05 - 1 mm

Tilspænding f: 0,1 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	TIS
Skæredybde a_p	0,05 - 1 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Tilspænding f	0,1 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	S

Type	HB7415
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning