



CENTRO P ER-spændetangspatron cylindrisk, til ER-spændepatronstørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300682 11
GTIN	2050001705839
Artikelklasse	33F

Beskrivelse

Udførelse:

Cylindriske holdere Fahrion CENTRO P **uden spændemøtrikker**. Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

Anvendelse:

Forlængere til fladspændepatroner og spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

Spændenøgler nr. 309754; 309756.

ER-spændepatroner nr. 309365 – 309372, reserve-ER-møtrik nr. 309655; 309665.

Bemærk:

Ikke egnet til krympeprocesser.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ød	16 mm
L ₂	17 mm
Til ER-spændetænger	11
Skaftlængde L ₁	133 mm
Spændeområde	0,5 - 7 mm
Udvendig Ø D	16 mm
Serie	Centro P
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309371 3
ER-spændemøtrik CENTRO Ptil tætningsskiver HP Type CP til ER 16DI	309665 16DI
ER-spændemøtrik CENTRO Ptil tætningsskiver HP Type CP til ER 25DI	309665 25DI
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309369 5
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 40	309655 40
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spændemøtrik CENTRO Ptil tætningsskiver HP Type CP til ER 32DI	309665 32DI
ER-spændemøtrik CENTRO Ptil tætningsskiver HP Type CP til ER 16CDI	309665 16CDI
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309368 5
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 16	309655 16
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 25	309655 25
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309365 3
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309368 6
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309370 5

ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 1 mm	309368 1
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309365 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309368 2
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309365 5
ER-spændemøtrik CENTRO Ptil tætningsskiver HP Type CP til ER 16MSDI	309665 16MSDI
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309368 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309368 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309369 3
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309370 2
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309365 2
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 32	309655 32
ER-spændemøtrik CENTRO Ptil tætningsskiver HP Type CP til ER 40DI	309665 40DI
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309369 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 1 mm	309365 1
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 16MS	309655 16MS
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309368 3
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 11M	309655 11M

ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309369 4
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 16C	309655 16C
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 8M	309655 8M
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 4 mm	309399 4
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 6 mm	309399 6