



## CENTRO P ER-spændetangspatron cylindrisk, til ER-spændepatronstørrelse: 16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300682 16
GTIN	2050001705686
Artikelklasse	33F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Cylindriske holdere Fahrion CENTRO P **uden spændemøtrikker**. Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

#### Anvendelse:

Forlængere til fladespændepatroner og spændetangspatroner.

#### Specialtilbehør:

Spændenøgler nr. 309754; 309756.

ER-spændepatroner nr. 309365 – 309372, reserve-ER-møtrik nr. 309655; 309665.

#### Bemærk:

Ikke egnet til krympeprocesser.

### Teknisk beskrivelse

L <sub>2</sub>	33 mm
Skaftlængde L <sub>1</sub>	117 mm
Til ER-spændetænger	16
Skaft-Ød	16 mm
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Udvendig Ø D	22 mm
Serie	Centro P
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 11M	309655 11M
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309365 2
ER-spændemøtrik CENTRO Ptil tætningskiver HP Type CP til ER 25DI	309665 25DI
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spændemøtrik CENTRO Ptil tætningskiver HP Type CP til ER 32DI	309665 32DI
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 16C	309655 16C
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309369 5
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 16MS	309655 16MS
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spændemøtrik CENTRO Ptil tætningskiver HP Type CP til ER 16DI	309665 16DI
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 40	309655 40
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 25	309655 25
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 8M	309655 8M
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309368 3
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309370 2
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309368 6
	309665 40DI

ER-spændemøtrik CENTRO Ptil tætningsskiver HP Type CP til ER 40DI

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309368 5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309365 3
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 1 mm	309365 1
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 32	309655 32
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309369 6
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309368 2
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 1 mm	309368 1
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309365 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309369 3
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309368 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309365 5
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spændemøtrik CENTRO PStandard Type CP til ER 16	309655 16
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309369 4
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309371 3

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309368 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spændemøtrik CENTRO Ptil tætningskiver HP Type CP til ER 16CDI	309665 16CDI
ER-spændemøtrik CENTRO Ptil tætningskiver HP Type CP til ER 16MSDI	309665 16MSDI