

Garant**Borestang med fast hældningsvinkel 0,5°, højre, Udhængslængde /
plattestørrelse L: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272091 25/11
GTIN	4045197645456
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med fast hældningsvinkel.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L ₃	7,3 mm
Vendeplatteskrue	279810 4
Mindste forborings-Ø D _{min}	13 mm
Samlet længde L	100 mm
Indvendig køling	nej
Skaft-Ø D _s	12 mm
Hældningsvinkel	0,5 grader
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer Type 4	279810 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500