

Garant**Borestang, højre, Udhængslængde / plattestørrelse L: 120/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Leveringsomfang:
Med underlagsplatte 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L ₃	13,4 mm
Vendeplatteskrue	279810 2
Plattestørrelse	16 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	24 mm
Samlet længde L	180 mm
Indvendig køling	ja
Underlagsplatte 1,5°	272620 1,5
Skrue til underlagsplatte	279824 1
Skaft-Ø D ₅	20 mm
Halsbredde L ₄	20 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer	272500
Skrue til underlagsplade Type 1	279824 1
Spændeskruer Type 2	279810 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Underlagsplade til borestænger Hældningsvinkel 1,5 grader	272620 1,5
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500