

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse L: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272002 20/16
GTIN	4045197430526
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Leveringsomfang:
Med underlagsplatte 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Underlagsplatte 1,5°	272610 1,5
Skaftstørrelse	20 mm
Spændeskruer til underlagsplatte	279824 1
Spændeskruer til gevindplatte	279810 2
Hovedlængde L ₁	30 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Samlet længde L	128 mm
Plattestørrelse	16 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændeskruer	272500
Skrue til underlagsplade Type 1	279824 1
Spændeskruer Type 2	279810 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 1,5 grader	272610 1,5
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500