

Garant**Borestang, højre, Udhængslængde / plattestørrelse L: 135/22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Leveringsomfang:
Med underlagsplatte 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	279810 3
Midterforskydning L ₃	17,2 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	32 mm
Plattestørrelse	22 mm
Samlet længde L	200 mm
Indvendig køling	ja
Skrue til underlagsplatte	279824 2
Underlagsplatte 1,5°	272626 1,5
Skaft-Ø D _s	25 mm
Halsbredde L ₄	24,6 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	279824 2
Underlagsplatte til borestænger Hældningsvinkel 1,5 grader	272626 1,5
Spændeskruer Type 3	279810 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500