

Garant
Delprofilplattesæt str. 16 til låseringe højre, HB7010, Type: ER/IR

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	271920 ER/IR
GTIN	4045197370983
Artikelklasse	21J

Beskrivelse
Passer til:

GARANT holdere til vendeskærsplatter med gevind (udvendigt/indvendigt) nr. 271997 – 272172 til pladestørrelse 16 eller 9,3.

Indhold:

Delprofil, DIN 471 og DIN 472: Nr. 271005 og 271015 str. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
 Underlagsplatte: Nr. 272604 og 272624 str. S

Teknisk beskrivelse

Bearbejdningsretning	højre
Skæremateriale	HM
Type	HB7010
Noter ifølge standard	DIN 471
Noter ifølge standard	DIN 472
Produkttype	Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	130 m/min	K
CuZn	betinget egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Delprofilplatte til DIN 471 udvendig højre Bredde, not m (H13) 1,6 mm	271005 1,6
Delprofilplatte til DIN 472, indvendig højre Bredde, not m (H13) 1,1 mm	271015 1,1
Delprofilplatte til DIN 471 udvendig højre Bredde, not m (H13) 1,85 mm	271005 1,85
Underlagsplatte til borestænger Hældningsvinkel S grader	272624 S
Delprofilplatte til DIN 472, indvendig højre Bredde, not m (H13) 1,6 mm	271015 1,6
Delprofilplatte til DIN 471 udvendig højre Bredde, not m (H13) 1,1 mm	271005 1,1

Delprofilplatte til DIN 472, indvendig højre Bredde, not m
(H13) 1,3 mm

271015 1,3

Delprofilplatte til DIN 472, indvendig højre Bredde, not m
(H13) 1,85 mm

271015 1,85

Delprofilplatte til DIN 471 udvendig højre Bredde, not m
(H13) 1,3 mm

271005 1,3

Underlagsplatte til skærholdere Hældningsvinkel S grader

272604 S