

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 16/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272001 16/16
GTIN	4045197429674
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Leveringsomfang:
Med underlagsplatte 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer til underlagsplatte	279824 1
Hovedlængde L ₁	20 mm
Spændeskruer til gevindplatte	279810 2
Skaftstørrelse	16 mm
Funktionsbredde L ₄	16 mm
Underlagsplatte 1,5°	272600 1,5
Samlet længde L	97 mm
Plattestørrelse	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændeskruer Type 2	279810 2
Spændeskruer	272500
Skrue til underlagsplade Type 1	279824 1
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerER/IL Hældningsvinkel 1,5 grader	272600 1,5
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500