

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 20/16mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 272001 20/16  |
| GTIN                | 4045197429681 |
| Artikelklasse       | 21W           |

**Beskrivelse**

**Leveringsomfang:**  
**Med underlagsplatte 1,5°.**

**Teknisk beskrivelse**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Spændeskruer til underlagsplatte | 279824 1   |
| Underlagsplatte 1,5°             | 272600 1,5 |
| Skaftstørrelse                   | 20 mm      |
| Funktionsbredde L <sub>4</sub>   | 20 mm      |
| Spændeskruer til gevindplatte    | 279810 2   |
| Hovedlængde L <sub>1</sub>       | 30 mm      |
| Samlet længde L                  | 128 mm     |
| Plattestørrelse                  | 16 mm      |
| Indsatstype                      | højre      |
| Indvendig køling                 | nej        |
| Produkttype                      | Skærholder |

**Tilbehør**

|   |             |
|---|-------------|
| Skrue til underlagsplatte Type 1  | 279824 1    |
| Spændeskruer  | 272500      |
| Spændeskruer Type 2   | 279810 2    |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10                                 | 674248 TX10 |
| Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerER/IL Hældningsvinkel 1,5 grader | 272600 1,5  |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm                     | 659957 500  |