

**Garant****Borestang med fast hældningsvinkel 3°, højre, Udhængslængde /  
plattestørrelse L: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272121 25/11
GTIN	4045197430632
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:****Med fast hældningsvinkel.****Med indvendig køling.****Anvendelse:**

Til standardgevind M16×2 og M18×2,5.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	279810 4
Midterforskydning L <sub>3</sub>	7,3 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	180 mm
Indvendig køling	ja
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Hældningsvinkel	3 grader
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

**Tilbehør**

Spændeskruer Type 4	279810 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500