

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272001 25/16
GTIN	4045197429698
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Leveringsomfang:
Med underlagsplatte 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Underlagsplatte 1,5°	272600 1,5
Spændeskruer til gevindplade	279810 2
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L ₁	30 mm
Spændeskruer til underlagsplatte	279824 1
Samlet længde L	153 mm
Plattestørrelse	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerER/IL Hældningsvinkel 1,5 grader	272600 1,5
Spændeskruer	272500
Skrue til underlagsplade Type 1	279824 1
Spændeskruer Type 2	279810 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500