

Garant**Borestang med fast hældningsvinkel 0,5°, Venstre, Udhængslængde /
plattestørrelse L: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med fast hældningsvinkel.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	279810 4
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	13 mm
Midterforskydning L_3	7,3 mm
Samlet længde L	100 mm
Indvendig køling	ja
Skaft-Ø D_s	12 mm
Hældningsvinkel	0,5 grader
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
--	------------

Spændeskruer Type 4	279810 4
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500