

Garant**Underlagsplattesæt, Type: EL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272650 EL
GTIN	4045197371713
Artikelklasse	21J

Beskrivelse**Indhold:**

10 stk.: Nr. 272610
str. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Bemærk:

Holdere uden fast hældningsvinkel leveres med en 1,5° underlagsplatte.

Teknisk beskrivelse

Bearbejdningsretning	Venstre
til plattestørrelse L	16 mm
Produkttype	Underlagsplatte

Tilbehør

Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 1,5 grader	272610 1,5
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 2,5 grader	272610 2,5

Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 0,5 grader	272610 0,5
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 0 grader	272610 0
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 3,5 grader	272610 3,5
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel -0,5 grader	272610 -0,5
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel -1,5 grader	272610 -1,5
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 4,5 grader	272610 4,5