



Weldon-holdere til påskruningsfræsere med intern køling, Ø d = 32 mm, Gevind M × længde L1: M12X105



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301328 M12X105
GTIN	4045197331823
Artikelklasse	31A

Beskrivelse

Udførelse:

Skafttolerance h6.

Anvendelse:

Til fastgørelse af fladespændepatron (Weldon).

Indvendig køling: ja

Borings-Ø D₁: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Samlet længde L_{i alt}: 170 mm

Nyttelængde L₁: 105 mm

L₂: 24 mm

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	21 mm
Samlet længde L _{i alt}	170 mm
Nyttelængde L ₁	105 mm
L ₂	24 mm
Borings-Ø D ₁	12,5 mm
Adapter	Ø d = 32 mm
Indvendig køling	ja

