

**Garant**
**Afstikningsklinge Stål, neutral, Klingehøjde h<sub>5</sub> / stikbredde w: 32/3,1 mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273551 32/3,1
GTIN	4045197699008
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse**
**Passer til :**

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

**Leveringsomfang:**

Inklusive nøgle nr. 279850 1 til skift af platte.

aksial stikning mulig: nej

Til maks. emne-Ø: 100 mm

Bredde b<sub>2</sub>: 2,35 mm

Højde, h<sub>1</sub>: 25 mm

Samlet længde L<sub>i alt</sub>: 150 mm

Maks. stikdybde t<sub>maks</sub>: 50 mm

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	3,1 mm
Klingehøjde h <sub>5</sub>	32 mm
Til maks. emne-Ø	100 mm
Bredde b <sub>2</sub>	2,35 mm
Højde, h <sub>1</sub>	25 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	150 mm
Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>	50 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Stikklinge