

Garant**Stikplatte Hel radius, CU7025, Stikbredde W: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273736 5
GTIN	4045197579270
Artikelklasse	21J

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	5 mm
Tolerance stikbredde w	$\pm 0,04$ mm
Tilspænding f	0,12 - 0,26 mm/o
Skæredybde a_p	0,7 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CU7025
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
kontinuerlig	egnet		
tør	egnet		