

Garant**Stikplatte Hel radius, HB7215, Stikbredde W: 2mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273737 2 |
| GTIN | 4045197578365 |
| Artikelklasse | 21J |

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Stikbredde W | 2 mm |
| Tolerance stikbredde w | $\pm 0,03$ mm |
| Tilspænding f | 0,06 - 0,14 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,1 - 0,6 mm |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| Primær anvendelse | K |
| Sekundær anvendelse | P |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Type | HB7215 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Vendeskærsplatteprofil | neutral |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 300 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 250 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 210 m/min | P |
| GG (G) | egnet | 280 m/min | K |
| kontinuerlig | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |