

Opskårne reduktionspatroner tætnet, Ø 12 mm, Spænde-Ø D1: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302140 6
GTIN	4019208193175
Artikelklasse	33D

Beskrivelse

Udførelse:

Tætnet (gummiprop).

Anvendelse:

- Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.
- Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
- Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
- Rundløbsnøjagtighed $\pm 5 \mu\text{m}$ (systempræcision ved $3 \times D$).
- Rundløbsnøjagtighed $\pm 2 \mu\text{m}$ (til reduktionspatron).
- Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Specialtilbehør:

Konusrenser nr. 343720.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	6 mm
Ø D	12 mm
Udvendig Ø	12 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 12 mm
Rundløbsnøjagtighed, system	5 μm
Produkttype	Reduktionspatron

