



Akku-fedtsprøjte 562 bar, Type: M12GG



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Til påfyldning med løst fedt (indhold op til 500 ml) eller med patroner (indhold 400 g). **Egnet til fedt op til NLGI 3.**

Med udluftningsventil. Længde af fedtpressen 355 mm, længde af slangen 914 mm, universalmundstykke.

Leveringsomfang:

Hurtiglader C12C, slange med universalkobling, transporttaske.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073814.

Teknisk beskrivelse

Fyldningskapacitet, løs	500 cm ³
Længde, slange	914 mm
Tilslutningsgevind, slange	M10×1
Akku-kapacitet	4 Ah
Batterispænding	12 V
passer til patronstørrelse	400 g
Slange-Ø	13 mm

Længde	355 mm
Producentbetegnelse	M12GG
passende patron	083590
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Produkttype	Fedtpresse

Tilbehør

Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
------------------------------------	-------------