

Garant**SCMT 09T308, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260763 HB7120-1
GTIN	4045197818607
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 09T308 HB7120-1 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7120-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T308
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning