

Garant**Afstikningsklinge, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 32/6 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273780 32/6
GTIN	4045197607928
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Anvendelse:**

I kombination med stikplatter nr. 273656– 273670.

Passer til :

Holder nr. 273984 – 273994 eller 319132 – 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

aksial stikning mulig: nej

Til maks. emne-Ø: 110 mm

Højde, h₁: 25 mm

Samlet længde L_{i alt}: 150 mm

Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h ₅	32 mm
Til maks. emne-Ø	110 mm
Stikbredde W	6 mm
Højde, h ₁	25 mm
Samlet længde L _{i alt}	150 mm
Indsatstype	neutral

Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge