

Garant**HSK-kølemiddelrør, Til HSK: 25****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309880 25 |
| GTIN | 2050001707802 |
| Artikelklasse | 39Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

Special-O-ring op til 120 bar, vinkelbevægelighed på $\pm 1^\circ$, poleret, med 2 tætningsringe.

Kølemiddelresistente Viton®-tætninger.

- **Finpoleret overflade, hærdet og bruneret.**
- **To polerede overgangsradier.**
- **Fuld bevægelighed takket være to O-ringe.**
- **Hærdede gevindbøsninger med valsede stærkt komprimerede gevindflanger.**

Beskrivelse:

HSK-kølemiddelrør – en lille komponent med stor effekt! Med op til et par tusind værktøjsskift pr. dag er det vigtigt at sikre en ren og frem for alt processikker grænseflade mellem kølemiddelrør og tætning på maskinspindlen.

Passer til:

HSK-værktøjsholdere.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|---------|
| Samlet længde L | 16,8 mm |
| Gevind M | M8×1 |
| Passer til holder | HSK 25 |
| Ø D | 5 mm |
| Maks. tryk | 120 bar |

| | |
|---------------------|---------------|
| Vinkelbevægelighed | ±1 grader |
| Overfladebehandling | poleret |
| Produkttype | Kølemiddelrør |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 25 | 309890 25 |
|---|-----------|