

**Spændehoved glat, SK 80, Spænde-Ø (1 mm stigende): 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329940 10
GTIN	2050001922748
Artikelklasse	33H

Beskrivelse**Udførelse:**

Opspændingshoveder, **profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-Ø angives.**

Glat udførelse til finbearbejdning.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	10 mm
Hårdhed	60 HR
Spændeflade	glat
Profil	rund
Længde L	53 mm

Udførelse	forkortet fremspring
Adapter	SK 80
Produkttype	Spændehoved