

**Garant****Krympepatron, HSK-E 40, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308030 10
GTIN	4045197377852
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID/balluffchip-boring.

**GARANT** – HSK-funktionsflader bearbejdede.

**Anvendelse:**

Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6. Holder til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympningsudstyr.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 – 302416. Krympeapparater nr. 354210 – 304755.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Adapter	HSK-E 40
Holder-standard	DIN 69893

Holder-standard	ISO 12164-1
Form	E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

### Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/308030-10>