



Kort borepatron Form A, HSK-A 63, Spændeområde: 0,3-8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	307730 0,3-8
GTIN	2050001690012
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

- Til højre- og venstreløb.
- Med RFID/balluff-chip-boring.

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Topnøgle nr. 309890. Kølemiddelrør nr. 309880.

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændenøgle nr. 627425	SW 4
Spændeområde	0,3 - 8 mm
Type	standard
Udragende længde, A-mål	96 mm
Udvendig Ø D	36 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-7
Holder-standard	DIN 69893-1
Form	A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 30 μm
Maks. spændemoment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron

Tilbehør

Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 4 mm	627481 4
---	----------