



Råflange til planspiral-patron, Udvendig Ø D: 120 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	317000 120
GTIN	4019208002958
Artikelklasse	33R

Beskrivelse

Udførelse:

Støbt rent, ubearbejdet, strålet, rigeligt overmål.

Anvendelse:

Fastgørelse af **centrerpatroner med cylindrisk centrerrand-holder iht. DIN 6350 på spindelhoveder DIN 800**. Råflangen skal bearbejdes og tilpasses på maskinsiden og patronsiden.

Materiale:

Gråt støbejern

Passer til :

Treklo-centrerpatron nr. 310100; 310500, fireklo-centrerpatron **nr. 312000; 312500** og kombi-centrerpatron nr. **315630**.

Passer til spiral-Ø: 100 mm

Krave-Ø d_2 : 80 mm

Borings-Ø d_3 : 25 mm

Højde, h_1 : 58 mm

Flangetykkelse h_2 : 20 mm

Teknisk beskrivelse

Passer til spiral-Ø	100 mm
Borings-Ø d_3	25 mm
Udvendig Ø D	120 mm
Krave-Ø d_2	80 mm
Højde, h_1	58 mm
Flangetykkelse h_2	20 mm
Produkttype	Centrerpatrontilbehør