



Patronflange med kort konus DIN 55027, Ø d1 / konus: 315/8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	317500 315/8
GTIN	4019208033549
Artikelklasse	33R

Beskrivelse

Udførelse:

Færdigbearbejdet på maskinsiden, plandrejet på patronsiden.

Anvendelse:

Til efterfølgende montering på centrerpatron med cylindrisk centrerholder iht. DIN 6350 A.

Centrerpatron med indarbejdet kort konus er at foretrække pga. den korte længde uden for maskinspindel.

Til spindelhoveder **DIN 55027** eller ISO 702/III (samme som gammel norm **DIN 55022**) med gevindtap og flangemøtrik.

Materiale:

C45-stål

Teknisk beskrivelse

Styrke B	26 mm
Konus-Ø d ₂	139,735 mm
Antal gevindtapper	4
Udv. Ø d ₁	315 mm

Konusstørrelse

8

Produkttype

Centrerpatrontilbehør