



Kort borepatron Form A, HSK-A 100, Spændeområde: 2,5-16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	307760 2,5-16
GTIN	2050001690050
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

- Til højre- og venstreløb.
- Med RFID/balluff-chip-boring.

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Topnøgle nr. 309890. Kølemiddelrør nr. 309880.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	2,5 - 16 mm
Type	standard
Udragende længde, A-mål	116 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 6
Udvendig Ø D	57 mm
Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-7
Holder-standard	DIN 69893-1
Form	A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 30 μm
Maks. spændemoment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron

Tilbehør

Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 6 mm	627481 6
---	----------