

**Patronflange med kort konus DIN 55027, Ø d1 / konus: 400/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	317500 400/11
GTIN	4019208078793
Artikelklasse	33R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Færdigbearbejdet på maskinsiden, plandrejet på patronsiden.

**Anvendelse:**

**Til efterfølgende montering** på centrerpatron med cylindrisk centrerholder iht. DIN 6350 A.  
**Centrerpatron med indarbejdet kort konus er at foretrække pga. den korte længde uden for maskinspindel.**

Til spindelhoveder **DIN 55027** eller ISO 702/III (samme som gammel norm **DIN 55022**) med gevindtap og flangemøtrik.

**Materiale:**

C45-stål

**Teknisk beskrivelse**

Konusstørrelse	11
Udv. Ø d <sub>1</sub>	400 mm
Konus-Ø d <sub>2</sub>	196,885 mm
Styrke B	31 mm

Antal gevindtapper	6
Produkttype	Centrerpatrontilbehør