



ER-spændetangsholder VARIA, V4, til ER-spændepatronstørrelse: 20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319803 20
GTIN	4045197317575
Artikelklasse	33E

Beskrivelse

Fordel:

- **Hurtigskift takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.**
- **Skæreværktøjer ligger forindstillet ved maskinen.**
- **Kort konstruktion – Lave stykomkostninger.**

Anvendelse:

Primært til boring og centrering.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V3, V4 og V5 på 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.

Udragende længde, A-mål: 25 mm

Udvendig Ø D: 34 mm

Teknisk beskrivelse

Til ER-spændetænger	20
Udragende længde, A-mål	25 mm
Udvendig Ø D	34 mm

Adapter	V4
Produkttype	Spændepatron