

**Borepatron til korthulsbor, VDI 20, Spændeområde: 1-13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319710 1-13
GTIN	4045197307682
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kølemiddeltilførsel via Index-boring.
- Maksimalt kølemiddeltryk 50 bar.

Anvendelse:

På NC-drejemaskiner og bearbejdningscentre.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Bemærk:

Krævet kølemiddeltryk mindst 4 bar.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde l_1	81 mm
Spændenøgle	sekskant
Patron, udv. $\varnothing d_1$	43 mm
Spændeområde	1 - 13 mm
VDI-størrelse	VDI 20
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
Produkttype	Kort VDI-borepatron

