

**Spændehoved glat, Top 65, Spænde-Ø (0,5 mm stigende): 42mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329970 42
GTIN	2050001926296
Artikelklasse	33H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændehoveder, **profil rund, 0,5 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Glat udførelse til finbearbejdning.

**Fordel:**

- **25% højere holdekraft end opspændingshoved RD.**
- **Ingen radiusforskydning mellem opspændingshoved og holder til opspændingsanordning, derfor resistent over for snavs.**
- **Enestående stivhed takket være placering af opspændingssegmenterne over et stort område.**

**Anvendelse:**

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

**Anbefaling:**

**Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.**

**Bemærk:**

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø	42 mm
Spændeflade	glat
Profil	rund
Hårdhed	60 HR
Længde L	49 mm
Adapter	Top 65
Produkttype	Spændehoved