



## Varia spændetangsholder VARIA VX4, VX4, til ER-spændepatronstørrelse: 32



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319804 32
GTIN	2050001743497
Artikelklasse	33E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**VX – Tværkraftsfri trepunktsspænding via integral-segmentring. Momentresistens op til 200 Nm via polygon.**

#### Fordel:

- Hurtigskift takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
- Skæreværktøjer ligger forindstillet ved maskinen.
- Kort konstruktion – Lave stykomkostninger.

#### Anvendelse:

Primært til boring og centrering.

#### Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V5 er 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringsættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.

### Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	30 mm
Til ER-spændetænger	32

Udvendig Ø D	50 mm
Adapter	VX4
Produkttype	Spændepatron