

**ER-spændetangholder Form E4, VDI 30, Til ER-spændetænger: 25 ER****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319650 25
GTIN	4045197191465
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Anvendelse:**

Primært til boring og centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farvekode VDI-skaft: VDI 30

Passende spændetænger: 430 E (ER 25)

Spændeområde d_2 : 1 - 16 mm

d_6 : 68 mm

l_9 : 57 mm

Teknisk beskrivelse

l_9	57 mm
l_8	45 mm
d_{10}	42 mm
l_3	22 mm
Til ER-spændetænger	25
d_6	68 mm

Passende spændetænger	430 E (ER 25)
Spændeområde d ₂	1 - 16 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 30
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Produkttype	VDI-værktøjsholder