

**Spændehoved glat, Top 65, Spænde-Ø (0,5 mm stigende): 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329970 4
GTIN	2050001926036
Artikelklasse	33H

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændehoveder, **profil rund, 0,5 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Glat udførelse til finbearbejdning.

Fordel:

- **25% højere holdekraft end opspændingshoved RD.**
- **Ingen radiusforskydning mellem opspændingshoved og holder til opspændingsanordning, derfor resistent over for snavs.**
- **Enestående stivhed takket være placering af opspændingssegmenterne over et stort område.**

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Anbefaling:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	4 mm
Spændeflade	glat
Profil	rund
Hårdhed	60 HR
Længde L	49 mm
Adapter	Top 65
Produkttype	Spændehoved