

**HAINBUCH****Spændehoved glat, Top 65, Spænde-Ø (0,5 mm stigende): 34,5mm**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 329970 34,5   |
| GTIN                | 2050001926135 |
| Artikelklasse       | 33H           |

## Beskrivelse

### Udførelse:

Spændehoveder, **profil rund, 0,5 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Glat udførelse til finbearbejdning.

### Fordel:

- **25% højere holdekraft end opspændingshoved RD.**
- **Ingen radiusforskydning mellem opspændingshoved og holder til opspændingsanordning, derfor resistent over for snavs.**
- **Enestående stivhed takket være placering af opspændingssegmenterne over et stort område.**

### Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

### Anbefaling:

**Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.**

### Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

## Teknisk beskrivelse

|             |             |
|-------------|-------------|
| Spænde-Ø    | 34,5 mm     |
| Spændeflade | glat        |
| Hårdhed     | 60 HR       |
| Profil      | rund        |
| Længde L    | 49 mm       |
| Adapter     | Top 65      |
| Produkttype | Spændehoved |