

Garant**Krympepatron, HSK-F 63 A = 120, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308193 16
GTIN	4045197588159
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.

GARANT: HSK-funktionsflader bearbejdet. **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**

Uden gevindboringer til afbalanceringskruer og **uden gevind til kølemiddelrør.**

Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-Ø D₁ 6 mm (vandring 10 mm).

Anvendelse:

- Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
- Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskruer (fra spænde-Ø D₁ 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 180.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D ₂	27 mm
Spænde-Ø D ₁	16 mm

Udvendig Ø D	34 mm
Adapter	HSK-F 63 A = 120
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	F
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/308193-16>