



Korthulsborholder VARIA, V4, Spænde-Ø D1: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319825 10
GTIN	4045197317674
Artikelklasse	33E

Beskrivelse

Fordel:

- **Hurtigskift** takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
- **Skæreværktøjer** ligger forindstillet ved maskinen.
- **Kort konstruktion** – Lave stykomkostninger.

Anvendelse:

Til spænding af værktøjer med medbringerflader.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V3, V4 og V5 på 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.

Ekstra kort udførelse på forespørgsel.

Udragende længde, A-mål: 26 mm

Udvendig Ø D: 42 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	26 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm

Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	V4
Produkttype	Fladespændepatron