

**HAINBUCH****Spændehoved glat, Top 65, Spænde-Ø (0,5 mm stigende): 28mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329970 28
GTIN	2050001927170
Artikelklasse	33H

## Beskrivelse

### Udførelse:

Spændehoveder, **profil rund, 0,5 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Glat udførelse til finbearbejdning.

### Fordel:

- **25% højere holdekraft end opspændingshoved RD.**
- **Ingen radiusforskydning mellem opspændingshoved og holder til opspændingsanordning, derfor resistent over for snavs.**
- **Enestående stivhed takket være placering af opspændingssegmenterne over et stort område.**

### Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

### Anbefaling:

**Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.**

### Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

## Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	28 mm
Spændeflade	glat
Hårdhed	60 HR
Profil	rund
Længde L	49 mm
Adapter	Top 65
Produkttype	Spændehoved