



## Spændehoved med tvær- og længderiller, Top 65, Spænde-Ø (0,5 mm stigende): 45mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329974 45
GTIN	2050001927996
Artikelklasse	33H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Spændehoveder, **profil rund, 0,5 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.

#### Fordel:

- **25% højere holdekraft end opspændingshoved RD.**
- **Ingen radiusforskydning mellem opspændingshoved og holder til opspændingsanordning, derfor resistent over for snavs.**
- **Enestående stivhed takket være placering af opspændingssegmenterne over et stort område.**

#### Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

#### Anbefaling:

**Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.**

#### Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

### Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	45 mm
Profil	rund
Hårdhed	60 HR
Spændeblade	Tvær- og længderiller
Længde L	49 mm
Adapter	Top 65
Produkttype	Spændehoved