

SWISS TOOLS

**Borestangholder, HSK-T 40, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318829 10
GTIN	2050001715630
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Som holder til borestænger.  
Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

**Teknisk beskrivelse**

L <sub>1</sub>	35 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Udragende længde, A-mål	55 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Adapter	HSK-T 40
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron