



Spændehoved med tvær- og længderiller, Top 65, Spænde-Ø (0,5 mm stigende): 51 mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 329974 51 |
| GTIN | 2050001928115 |
| Artikelklasse | 33H |

Beskrivelse

Udførelse:

Spændehoveder, **profil rund, 0,5 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.

Fordel:

- **25% højere holdekraft end opspændingshoved RD.**
- **Ingen radiusforskydning mellem opspændingshoved og holder til opspændingsanordning, derfor resistent over for snavs.**
- **Enestående stivhed takket være placering af opspændingssegmenterne over et stort område.**

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Anbefaling:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|-----------------------|
| Spænde-Ø | 51 mm |
| Profil | rund |
| Spændeflade | Tvær- og længderiller |
| Hårdhed | 60 HR |
| Længde L | 49 mm |
| Adapter | Top 65 |
| Produkttype | Spændehoved |