

SWISS TOOLS

**Borestangholder, PSC 63, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318888 16
GTIN	2050001672926
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.  
Som holder til borestænger.

**Bemærk:**

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
L <sub>1</sub>	58 mm
Udvendig Ø D	40 mm
Adapter	PSC 63
Holder-standard	ISO 26623-2
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

