

SWISS TOOLS

Værktøjsholder aksial, dobbelt, højre, HSK-T 40, Til holdefirkant: 20 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318611 20
GTIN	2050001715326
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Udførelse:**

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Holder-standard: ISO 12164-3

Indvendig køling: ja

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Spændelængde L₁: 45 mm

B: 30 mm

Udvendig Ø D: 80 mm

Teknisk beskrivelse

B	30 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Til holdefirkant	20 mm
Spændelængde L ₁	45 mm
Udvendig Ø D	80 mm
Adapter	HSK-T 40

Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja