

SWISS TOOLS

Borestangholder, HSK-T 63, Spænde-Ø D1: 20mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318830 20
GTIN	2050001672742
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Som holder til borestænger.

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Teknisk beskrivelse

L ₁	49 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udragende længde, A-mål	75 mm
Udvendig Ø D	44 mm
Adapter	HSK-T 63
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron