

Garant**Gevind-hurtigskiftepatron, HSK-A 63, Gevindskæreområde: M6-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334652 M6-20
GTIN	4045197488558
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
 - Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.
- Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Topnøgle nr. 309890.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 12164-1

Længdeudligning, tryk: 10 mm

Længdeudligning, træk: 12,5 mm

Udvendig Ø D: 60 mm

Indv. Ø D₁: 31 mm

Udragende længde, A-mål: 110 mm

Teknisk beskrivelse

Indv. Ø D ₁	31 mm
Gevindskæreeområde	M6 – M20
Udvendig Ø D	60 mm
Længdeudligning, tryk	10 mm
Udragende længde, A-mål	110 mm
Længdeudligning, træk	12,5 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335647 6
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 9 dele	335470
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335647 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335620 12
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335430 11
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335430 6
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335620 11
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335647 10
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335430 7

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335430 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335620 14
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335647 11
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335647 9
HSK-kølemiddelrør Til HSK 63	309880 63
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335430 16
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335430 12
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335620 9
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335647 14
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335430 14
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335647 12
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335647 16
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335620 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335620 7
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335620 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335620 6
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335647 7
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335620 16

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 10 mm

335430 10

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 8 mm

335430 8